



GRUPO METALNOX

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

Produto: CAMISETA RAGLAN M. MALHA POLYESTER MESCLA

Grade Tam.: P M G GG EG

Cód. Produto: 48994 a 48998

MEDIDAS DO PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Matéria prima: Tecido

Cód. Item	Descrição	Cor	Parte Peça/Tecido	Peso (GR)	Embalagem
48994	CAMISETA RAGLAN POLIESTER MESCLA P	Corpo: 48999 (Mescla)	Corpo: 47710 (M.M 30/1 12%PES PRETO (MESCLA))	Corpo: 90 gr	PLÁSTICO: 26422 (27x30+4)
		Mangas: 49004 (Preto) / Ribana: 29628(Preto)	Manga: 29627 M.M 30/1 100% ALG OPEN END PRETO / Ribana: 33161 (RIBANA ALG CRUA LARG.1,12 mt GRAM.160)	Mangas: 35gr Ribana:	
48995	CAMISETA RAGLAN POLIESTER MESCLA M	Corpo: 4900 (Mescla)	Corpo: 47710 (M.M 30/1 12%PES PRETO (MESCLA))	Corpo: 99gr	PLÁSTICO: 26422 (27x30+4)
		Mangas: 49005 (Preto) / Ribana: 29628(Preto)	Manga: 29627 M.M 30/1 100% ALG OPEN END PRETO / Ribana: 33161 (RIBANA ALG CRUA LARG.1,12 mt GRAM.160)	Mangas: 39gr Ribana:	
48996	CAMISETA RAGLAN POLIESTER MESCLA G	Corpo: 49001 (Mescla)	Corpo: 47710 (M.M 30/1 12%PES PRETO (MESCLA))	Corpo: 109gr	PLÁSTICO: 26422 (27x30+4)
		Mangas: 49006 (Preto) / Ribana: 29628(Preto)	Manga: 29627 M.M 30/1 100% ALG OPEN END PRETO / Ribana: 33161 (RIBANA ALG CRUA LARG.1,12 mt GRAM.160)	Mangas: 42gr Ribana:	
48997	CAMISETA RAGLAN POLIESTER MESCLA GG	Corpo: 49002 (Mescla)	Corpo: 47710 (M.M 30/1 12%PES PRETO (MESCLA))	Corpo: 116gr	PLÁSTICO: 26422 (27x30+4)
		Mangas: 49007 (Preto) / Ribana: 29628(Preto)	Manga: 29627 M.M 30/1 100% ALG OPEN END PRETO / Ribana: 33161 (RIBANA ALG CRUA LARG.1,12 mt GRAM.160)	Mangas: 44gr Ribana:	
48998	CAMISETA RAGLAN POLIESTER MESCLA EG	Corpo: 49003 (Mescla)	Corpo: 47710 (M.M 30/1 12%PES PRETO (MESCLA))	Corpo: 128gr	PLÁSTICO: 26422 (27x30+4)
		Mangas: 49008 (Preto) / Ribana: 29628(Preto)	Manga: 29627 M.M 30/1 100% ALG OPEN END PRETO / Ribana: 33161 (RIBANA ALG CRUA LARG.1,12 mt GRAM.160)	Mangas: 48gr Ribana:	
ETIQUETA NYLON 70% POL. 30% ALGOD.		P:49057 / M:49058 / G:49059 / GG:49060 / EG:49061			

TABELA DE MEDIDAS (PRODUTO PRONTO)

Tamanho	Altura	Torax
P	72,5	51
M	75	54
G	77,5	57
GG	80	60
EG	82,5	63

TESTES DE QUALIDADE

Maquinas	Magic Machine	Tempo: 25 SEGUNDOS	Temperatura: 200 GRAUS
	HLM, HLM/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: X	Temperatura: X

TESTE DE USO

APRESENTOU BOA SUBLIMAÇÃO, RECOMENDA-SE USO DE TEFLON NO INTERIOR DA CAMISA PARA EVITAR QUE A SUBLIMAÇÃO PASSE PARA OUTRO LADO. OBS.: CUIDADO COM EXCESSO DE PRESSÃO POIS A CAMISA PODE APRESENTAR MARCA DE PRENSAGEM.