

Data: <b>26/05/2021</b>	Responsável Compras: <b>LAÍS</b>	Edição limitada: ( ) Sim ( <b>X</b> ) Não
Responsável pelo teste: <b>MATHEUS</b>	Setor Responsável: <b>P&amp;D</b>	

**IMAGENS DO PRODUTO**

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Código: <b>52363</b>	Produto: <b>CANECA PRATA METALICA C/INT. PRETO 325ML</b>		
Código: <b>52364</b>	Produto: <b>CANECA ROSA METALICA C/INT. PRETO 325ML</b>		
Diam. X Alt.: <b>80mm x 95mm</b>	Espessura: <b>3mm</b>	Peso: <b>318gr</b>	Cor: <b>METALIZADA</b>
Produto Frágil: ( <b>X</b> ) Sim ( ) Não	Material: <b>CERÂMICA</b>	Capacidade: <b>325ml</b>	

 Observação: **ESSES MODELOS DE CANECA NÃO PODEM IR AO MICRO-ONDAS.**
**PARÂMETROS DE SUBLIMAÇÃO**

Máquinas:	Magic Machine	Tempo: <b>180s</b>	Temperatura: <b>200°</b>	Pressão: <b>MÉDIA</b>
	HLM / PLI / ELI / LMI	Tempo: <b>180s</b>	Temperatura: <b>200°</b>	Pressão: <b>MÉDIA</b>
	PCM 100	Tempo: <b>40s</b>	Temperatura: <b>200°</b>	Pressão: <b>MÉDIA</b>

Gabarito: <b>195mm x 85mm</b>	
Itens complementares: <b>NÃO TEM</b>	Uso Obrigatório: <b>NÃO</b>
Itens para Sublimação: <b>RESIST. 82mm + CANECA + PAPEL SUBLI. + FITA TÉRMICA</b>	

**RELATÓRIO DE SUBLIMAÇÃO**

**PARA O SEU PROCESSO PRECISA PRÉ AQUECER O FUNDO DA CANECA POR 10s. O ITEM APRESENTOU UMA BOA SUBLIMAÇÃO. TESTE REALIZADO NA PCM100 E MAGIC MACHINE SEM O USO DE DISSIPADOR COM OS TEMPOS E TEMPERATURAS ACIMA CITADOS. APRESENTOU BOM RESULTADO.**