



Descrição do Produto




Produto	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO
Segmento	Foto Produto
Unid. Venda	Unitário
Embalagem	Plástico

Especificações do Produto



Cor	Branco																														
Material	100% POLIÉSTER																														
Área de Sublimação (AxLxC)	Toda parte do corpo em tecido branco																														
Tabela de medidas	<table><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Comprimento (A)</th><th>Largura (B)</th><th>Com. Manga (C)</th></tr></thead><tbody><tr><td>53094</td><td>CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO P</td><td>580 mm</td><td>450 mm</td><td>x</td></tr><tr><td>53095</td><td>CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO M</td><td>610 mm</td><td>480 mm</td><td>x</td></tr><tr><td>53096</td><td>CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO G</td><td>630 mm</td><td>510 mm</td><td>x</td></tr><tr><td>53097</td><td>CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO GG</td><td>660 mm</td><td>540 mm</td><td>x</td></tr><tr><td>53098</td><td>CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO EG</td><td>680 mm</td><td>570 mm</td><td>x</td></tr></tbody></table>	Código	Descrição	Comprimento (A)	Largura (B)	Com. Manga (C)	53094	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO P	580 mm	450 mm	x	53095	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO M	610 mm	480 mm	x	53096	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO G	630 mm	510 mm	x	53097	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO GG	660 mm	540 mm	x	53098	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO EG	680 mm	570 mm	x
Código	Descrição	Comprimento (A)	Largura (B)	Com. Manga (C)																											
53094	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO P	580 mm	450 mm	x																											
53095	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO M	610 mm	480 mm	x																											
53096	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO G	630 mm	510 mm	x																											
53097	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO GG	660 mm	540 mm	x																											
53098	CAMISA MANGA LONGA FEM. ADULTO EG	680 mm	570 mm	x																											

Desenho Técnico



A Comprimento
B Largura
Medida Total
Área de Sublimação

Tempo e Temperatura



Máquinas	Magic Machine	Tempo 25s	Temperatura 200graus
	HLM, HLMII/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100		

Observação



PARA O SEU PROCESSO RECOMENDA-SE O USO DE TEFLON EM CIMA DA BORRACHA PARA EVITAR QUE SUJE O MATERIAL E NA PARTE INTERNA É INDICADO UTILIZAR UM PEDAÇO DE PAPEL KRAFT E/OU TEFLON PARA EVITAR QUE A SUBLIMAÇÃO PASSE PARA OUTRO LADO.

