

Data:	10/03/2025	Segmento:	Personalizáveis	Área responsável:	P&D
CÓDIGO	DESCRIÇÃO				COR
45508	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. PRETO - 325ML				PRETO
47864	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. VERDE LIGHT - 325ML				VERDE LIGHT
56527	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. VERDE CLARO - 325ML				VERDE CLARO
45505	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. VERDE - 325ML				VERDE
48259	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. LILÁS - 325ML				LILÁS
56526	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. LILAS ESCURO - 325ML				LILÁS ESCURO
43678	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. AMARELA - 325ML				AMARELA
56528	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. ROSA CLARO 325ML				ROSA CLARO
45500	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. VERMELHO - 325ML				VERMELHA
45510	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. AZUL - 325ML				AZUL
43674	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. AZUL LIGHT - 325ML				AZUL LIGHT
52365	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. AZUL CIANO - 325ML				AZUL CIANO
55986	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. AZUL CLARO 325ML				AZUL CLARO
55987	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. AZUL VIOLETA 325ML				AZUL VIOLETA
43675	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. LARANJA - 325ML				LARANJA
43817	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. ROSA - 325ML				ROSA
54340	CANECA CERAM. BRANCA C/ALÇA/BORDA/INT. MARROM - 325ML				MARROM
55988	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. BORDO - 325ML				BORDÔ
56935	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. AZUL LILAS 325ML				AZUL LILÁS
56936	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. VERDE MEDIO 325ML				VERDE MÉDIO
56937	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. ORQUÍDEA 325ML				ORQUÍDEA
56938	CANECA CERAMICA BRANCA C/ALÇA/INT. PESSEGO 325ML				PÊSSEGO

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO						
Material:	Cerâmica				Cor:	Diversas
Tamanho(CxAxL):	120	97	81,5	mm	Peso (g):	340g
Espessura (mm):	5mm				Caixa Individual:	Não
Capacidade (ml):	325ml				Unid. Venda:	Peça
CX. 12UN. (CxAxL):	395x100x265mm				Qtde/CX Fechada:	36
CX. 36UN. (CxAxL):	400x320x275mm				Observações:	-

IMAGENS DO PRODUTO



ÁREA DE APLICAÇÃO DA ARTE



IMPORTANTE!

Considerar margem de segurança em relação à base, ao topo, e à alça.

TÉCNICAS DE PERSONALIZAÇÃO

Sublimação, DTF, Serigrafia, Tampografia.

IMPORTANTE

Lavar somente com água e sabão neutro.

PARÂMETROS PARA SUBLIMAÇÃO

Máquina	Tempo (s)	Temperatura		Pressão	Itens para sublimação	Gabarito
FORNO 3D	480s	200	°C	MÉDIA	RESISTÊNCIA CILÍNDRICA, CANECA, PAPEL SUBLIMÁTICO E FITA TÉRMICA	195mm X 85mm
PCM100	180s	200	°C	MÉDIA		

OBSERVAÇÕES

Os parâmetros indicados acima devem ser considerados como referência, mas ajustes podem ser necessários de acordo com o equipamento e experiência do usuário. Para aplicações de serigrafia e tampografia, considerar a necessidade de prepara a superfície para aderência da tinta ao produto (por exemplo, aplicação de primer).

As canecas de cerâmica comercializadas pela Metalnox são produzidas de maneira artesanal, pois muitas etapas do processo de fabricação são feitas manualmente. Portanto, algumas imperfeições são consideradas características do produto (aceitas em até 10% do pedido), como pequenas deformações da alça, manchas na pintura, pequenos furos ou pontos. A tonalidade do produto e seu dimensional podem variar levemente a depender do lote disponível em estoque.